

Garant**CC.T 09T302, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T302 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 240 m/min

Tehnički opis

Fina/gruba obrada	Fina obrada
Tolerancija	M
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Lomač odvojenih čestica	VM

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT09T302
Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 240 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta	HB7130-2
Glavna primjena	M
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Prevlaka	prevučena
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje