

**TANGGRIP TAG N-MF umetci za rezanje, IC1010, Širina utora w / polumjer kuta R: 2/0,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273632 2/0,2
GTIN	7291075325744
Razred artikla	26A

Opis**Izvedba:**

Lomač čestica sa zaštitom. Univerzalno za ISO-P i ISO-M. Za srednje posmake.

Upotreba:

Za odrezivanje i ubadanje.

Odgovara:

Držač oštrice br. 273610 – 273614.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Širina utora w	2 mm
Kutni radijus R	0,2 mm
Tolerancija širine utora w	0,05 mm
Posmak f	0,04 - 0,12 mm/okr

Seriya	TANGGRIP-PL
Oznaka proizvođača	TAG N2MF IC1010
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	MF
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC1010
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje