


**Garant****SCMT 09T308, Vrsta: HB7130-2**

## Podaci za narudžbu

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Broj narudžbe  | 260744 HB7130-2 |
| GTIN           | 4067263290964   |
| Razred artikla | 21G             |

## Opis

SCMT 09T308 HB7130-2 Kutni radijus: 0,8 mm  
Vrsta: HB7130-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 80 - 270 m/min

## Tehnički opis

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Prevlaka                         | prevučena     |
| Uvjetovanost reza                | lagani prekid |
| Fina/gruba obrada                | Fina obrada   |
| Kutni radijus                    | 0,8 mm        |
| Vrsta                            | HB7130-2      |
| Glavna primjena                  | M             |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SCMT 09T308   |

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 80 - 270 m/min                     |
| Lomač odvojenih čestica           | VS                                 |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,2 - 1,5 mm                       |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,3 mm/okr                   |
| Broj zamjena/oštrica              | 4                                  |
| Rezni materijal                   | Tvrđi metal (HM)                   |
| Vrsta proizvoda                   | Okretna rezna pločica za tokarenje |