

**TANGGRIP TAG N-LF umetci za rezanje, IC1030, Širina utora w / polumjer kuta R: 2/0,2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273640 2/0,2
GTIN	7291075325621
Razred artikla	26A

**Opis****Izvedba:**

Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom. Uski posmaci.

**Upotreba:**

Za odrezivanje i ubadanje.

**Odgovara:**

Držač oštrice br. 273610 – 273614.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Širina utora w	2 mm
Kutni radijus R	0,2 mm
Tolerancija širine utora w	0,04 mm
Posmak f	0,03 - 0,08 mm/okr

Seriya	TANGGRIP-PL
Oznaka proizvođača	TAG N2LF IC1030
Broj zamjena/oštrica	1
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	M
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Lomač odvojenih čestica	LF
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC1030
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje