

Garant**TCMT 110208, Vrsta: HB7130-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260954 HB7130-2
GTIN	4067263290995
Razred artikla	21G

Opis

TCMT 110208 HB7130-2 Vrsta: HB7130-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,2 - 1,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 270 m/min

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	VS
Broj zamjena/oštrica	3
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 270 m/min
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 110208
Glavna primjena	M
Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm

Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Vrsta	HB7130-2
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje