

Garant**CNMG 160612, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 160612 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VG
Dubina reza a_p : 1,5 - 6 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 170 m/min

Tehnički opis

Prevlaka	prevučena
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Kutni radijus	1,2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Glavna primjena	M
Broj zamjena/oštrica	4

Fina/gruba obrada	gruba obrada
Vrsta	HB7140-2
Dubina reza a_p	1,5 - 6 mm
Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 170 m/min
Lomač odvojenih čestica	VG
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje