

**Garant****DNMG 110408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250654 HB7140-2
GTIN	4067263315049
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 110408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Posmak $f$	0,1 - 0,4 mm/okr
Vrsta	HB7140-2
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110408
Prevlaka	prevučena
Kutni radijus	0,8 mm

Lomač odvojenih čestica	VS
Dubina reza $a_p$	0,3 - 2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica	4
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje