

**Garant****DNMG 150612, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250764 HB7140-2
GTIN	4067263315117
Razred artikla	21G

**Opis**

DNMG 150612 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VM  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posmak  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 60 - 200 m/min

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Dubina reza $a_p$	0,5 - 5 mm
Tolerancija	M
Posmak $f$	0,2 - 0,5 mm/okr
Fina/gruba obrada	fina obrada
Broj zamjena/oštrica	4

Glavna primjena	M
Lomač odvojenih čestica	VM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 200 m/min
Prevlaka	prevučena
Vrsta	HB7140-2
Kutni radijus	1,2 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje