

**PENTACUT 17 N-P umetci za rezanje lijevi, IC1008, Širina utora w / veličina ploče: 0,5/17mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273957 0,5/17
GTIN	7291075389906
Razred artikla	26K

Opis**Upotreba:**

Univerzalni sustav za obradu malih komponenti. Za odrezivanje i ubadanje, ubodno tokarenje, narezivanje navoja i obrnuto tokarenje.

Za odrezivanje i ubadanje. Pozitivni lomač čestica. S mekanim rezom.

Odgovara:

Držač za tokarenje br. 273950 – 273951.

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Širina utora w	0,5 mm
Posmak f	0,02 - 0,04 mm/okr
Dubina utora t_{maks}	2 mm
CUTDIA	4 mm

Veličina ploče Ø d	17 mm
Serija	PENTACUT
Oznaka proizvođača	PENTA 17N050P000LS IC1008
Broj zamjena/oštrica	5
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Fina/gruba obrada	Grubo-fina obrada
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	P
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC1008
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje