

Garant**TNMG 160408, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251434 HB7140-2
GTIN	4067263315193
Razred artikla	21G

Opis

TNMG 160408 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2
Lomač odvojenih čestica: VS
Dubina reza a_p : 0,3 - 2 mm
Posmak f : 0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 70 - 230 m/min

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-2
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Dubina reza a_p	0,3 - 2 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6

Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje