

**FLASHPENTA PMN D-J/D-C umetci za rezanje, IC908, Širina utora w / veličina ploče: 3/32mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273581 3/32
GTIN	7291075380613
Razred artikla	26K

**Opis****Izvedba:**

Za rezanje šipki, tvrdih materijala i u teškim primjenama. Lomač čestica s izraženom zaštitom. Srednji do visoki posmaci.

**Odgovara:**

Držač za tokarenje br. 273576 – 273577.

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Posmak f	0,06 - 0,22 mm/okr
Kutni radijus R	0,2 mm
Tolerancija širine utora w	0,03 mm
Tolerancija kutnog radijusa R	0,03 mm
Seriya	FLASHPENTA

Oznaka proizvođača	PMN D32-3C02 IC908
Glavna primjena	UNI
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	C
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 180 m/min
Vrsta	IC908
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje