

**Garant****TCMT 16T304, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Razred artikla	21G

**Opis**

TCMT 16T304 HB7140-2 Vrsta: HB7140-2  
Lomač odvojenih čestica: VS  
Dubina reza  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Posmak  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 70 - 230 m/min

**Tehnički opis**

Broj zamjena/oštrica	3
Fina/gruba obrada	Fina obrada
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TCMT 16T304
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Prevlaka	prevučena
Glavna primjena	M

Lomač odvojenih čestica	VS
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	70 - 230 m/min
Dubina reza $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta	HB7140-2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje