


**CCMT 09T302, Vrsta: IC807****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260089 IC807
GTIN	7291075337952
Razred artikla	26B

Opis**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Serijski broj	ISOTURN
Lomač odvojenih čestica	F3P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Broj zamjena/oštrica	2
Kutni radijus	0,2 mm
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Dubina reza a_p	0,1 - 2 mm

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 245 m/min
Vrsta	IC807
Posmak f	0,06 - 0,25 mm/okr
Oznaka proizvođača	CCMT 09T302-F3P IC807
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje