

**Garant****Glodača glava za ukapanje 90°, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 66/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211806 66/4
GTIN	4045197502063
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta.

**Napomena:**

GARANT moment odvijač TQ **br. 211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

**Tehnički opis**

Ø prihvatne rupe	27 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	55 mm
Ø reza $D_c$	66 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VCG. 2205
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	56,34 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	3,05 stupanj

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	130 mm
Interpolacija $a_p$	10 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	126 mm
$\varnothing D_3$	60 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

## Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 10IP	674252 10IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7