

Garant**VBMT 110302, Vrsta: HB7140-2****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Vrsta	HB7140-2
Brzina reza v_c glavna primjena	70 - 230 m/min
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Lomač odvojenih čestica	VS
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT110302
Broj zamjena/oštrica	2
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Glavna primjena	M
Prevlaka	prevučena

Dubina reza a_p	0,2 - 1,5 mm
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje