

**Garant****HM jednostruko svrdlo Ukupna duljina L 800 mm, TiAlN, Ø: 18-Xmm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	124008 18-X
GTIN	4067263329329
Razred artikla	10D

**Opis****Izvedba:**

Svrdlo za duboke rupe s ravnim žljebovima s jednom oštricom za dubine bušenja do 1000 mm standardno i do 6000 mm na zahtjev. Univerzalno dizajniran oblik na glavi bušilice omogućuje procesno siguran rad u širokom rasponu materijala.

**Napomena:**

Za procesno pouzdanu upotrebu svrdla za duboke rupe, potrebna je prethodna pilotna rupa od najmanje  $4 \times D$  s pilotnim svrdlom br. 122736 ili br. 123885 kao i 231605 za veće promjere ili s pilotnim svrdlom br. 122606 za aluminij. Za bušenje dubokih rupa  $> 50 \times D$  alat treba podržavati prednjom pločom u intervalima od  $50 \times D$ . Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim svrdlom za duboke rupe. Duljina utora za pritezanje  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ . Preporučuje se tlak rashladnog sredstva od  $> 40$  bara.

**Tehnički opis**

preporučena maksimalna dubina bušenja $L_2$	705 mm
Ø-područje	18 - 18,99 mm
Nazivni Ø $D_c$	18 mm
Ø drške $D_s$	25 mm
Ukupna duljina L	800 mm
Broj oštrica Z	1
Standard	Tvornička norma
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)

Drška	DIN 6535 HB
Unutarnje hlađenje	da, s min. 40 bara
Pilot bušilica potrebna	da, pilot bušilica
Polustandardno	da
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	250 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	200 m/min	N
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	90 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	80 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	50 m/min	P
GG	prikladno	80 m/min	K
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		