

## Garant

**GARANT Softcut® kutna glodača glava 90° MTC kratka, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/7mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215605 25/7
GTIN	4045197409591
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Precizna glodača glava s nejednakom raspodjelom oštrica za vrlo miran rad, vrhunsku preciznost i visoku učinkovitost. **Nova generacija** visokoučinkovitih glodačkih glava s izmjenjivim reznim pločicama **s geometrijom za smanjenje sile rezanja za MTC primjenu kod obrade u nestabilnim uvjetima ili kod vretena male snage. Odgovarajuće izmjenjive pločice APMT 0602..**

#### Upotreba:

Za kutno glodanje s velikim dubinama, također u puni materijal. Univerzalna primjena u svim čeličnim materijalima, kao i u čelicima otpornim na koroziju i kiselinu.

#### Zamjenski dio:

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,45** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**. Prilikom korištenja izmjenjivih reznih pločica debljine preko 2 mm ležište se mora prilagoditi.

### Tehnički opis

Ø drške D <sub>s</sub> h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 0602..
Ø reza D <sub>c</sub>	25 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	90 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	30 mm

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Broj oštrica Z	7
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	21,85 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	48 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	48 mm
Interpolacija $a_p$	0,9 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,52 stupanj
Serija	Softcut®
$\varnothing D_3$	23 mm
Izvedba drške	Weldon drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Podjela oštrica	nejednako
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219827
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,45 Nm	211750 0,45