



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, Weldon drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221903 25/2
GTIN	2050002058491
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Ø drške D <sub>5</sub> h6	25 mm
Ø D <sub>3</sub>	10 mm
Ø reza D <sub>C</sub>	25 mm
maksimalna dubina reza ap maks	1,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XD.. 0904
Duljina izboja L <sub>1</sub>	40 mm
Veličina izmjenjive rezne pločice	09
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	96 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229917 (T15; 2,1 Nm)
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	48 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	35 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	1,55 stupanj
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	9,3 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	13 stupanj
Izvedba drške	Weldon drška
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229917
--------------	--------