




Unutarnji mikrometar za fina mjerenja KT, mjerno područje: 100-510mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	435125 100-510
GTIN	2050002074408
Razred artikla	46D

Opis

Izvedba:

Uređaj za usporedno mjerenje u dvije točke, čija je osnova **rotacijska izvedba**. Za mjerenje unutarnjih profila i ozubljenja, krivulja i krivuljnih profila. Visoka preciznost i pouzdanost djelomičnim pomakom ticala. Pokrivanje velikih mjernih područja zamjenjivim mjernim nastavcima. Mjerni nastavci posjeduju unutarnji navoj za prihvat kuglastih nastavaka. Kugle od tvrdog metala na nastavcima dostupne su već od $\varnothing 0,5\text{mm}$ u stupnjevima od $0,001\text{ mm}$ (tolerancija $< 2\mu\text{m}$).

Dio isporuke:

Držač sa ticalima i mjernim umecima, bez kuglica za ticala i uređaja za prikaz.

Dodatni pribor:

HM kugle za ticala, precizni mjerni sat br. 434674, induktivni mjerni sat br. 434670, mjerni sat sa skalom ulijevo 434807 vel. 10, digitalni mjerni sat 434322.

Napomena:

Izvedba u obliku mjernog trna za sigurno i brzo mjerenje bez oscilacija na upit.

Tehnički opis

Dubina mjerenja	235 mm
Broj mjernih ploča	4
Preciznost ponavljanja bez mjernog sata	$0,5\ \mu\text{m}$
Mjerno područje	100 - 510 mm

Broj mjernih klinova	5
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Precizna unutarnja mjerna naprava u 2 točke