

Yale

Električna lančana dizalica CPV VEGO, tip: 0,5-8



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	086035 0,5-8
GTIN	2050001790583
Razred artikla	08Y

Opis

Izvedba:

Lančana električna dizalica s **nosivim kukama** robusne i pouzdane izvedbe. Integrirani **prekidači krajnjih položaja** za najviši i najniži položaj kuke produljuje životni vijek klizne spojke, motora i kućišta. Pogonska grupa 1 Am, 50 % dulji vijek trajanja pri korištenju samo jedne brzine, standardni pogonski napon (400V/50Hz). Povećana pogonska sigurnost zahvaljujući 42V-kontrolnom sklopniku, upravljački prekidač zaštićen, klasa zaštite IP65, motori IP55.

Napomena:

Izvedba s 2 brzine (fini podizaj), druge visine podizaja, podvozje, spremnik za lanac, daljinska kontrola i 230 V izvedba na upit.

Tehnički opis

podesiva klizna spojka	da
Tip	0,5-8
Skupina pogona prema FEM/ISO	1AM
Broj lanaca	1

Nosivost	500 kg
Nosivost t	0,5 t
Brzina podizanja	8 m/min
Normalna podizna visina	3 m
automatsko završno isključivanje	da
Težina	26 kg
Vrsta proizvoda	Dizalica s polugom