

**Garant**
**Glodača glava za ukapanje 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 20/2mm**


## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	211851 20/2
GTIN	4045197502162
Razred artikla	210

## Opis

### Izvedba:

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta. Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

### Napomena:

GARANTmoment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

## Tehnički opis

Ø D <sub>1</sub> h6	10,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	17,7 mm
Prihvatni navoj M	M10
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T2..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø reza D <sub>c</sub>	20 mm
Broj oštrica Z	2
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	5,23 stupanj
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	38 mm

Interpolacija $a_p$	3,5 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	16,4 mm
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	38 mm
$\varnothing D_3$	18 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219801
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9