



## Glodača glava za velike posmake 7792VX, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Razred artikla	28R

### Opis

#### Opis:

Jedinstvena konstrukcija izmjenjivih reznih pločica kao i njihov kut namještanja u tijelu glodala znatno smanjuje radijalne sile koje prenosi u aksijalnom smjeru. Osobito debele izmjenjive rezne pločice s 4 oštrice za najteže primjene i visoku ekonomičnost. Alat ima posebne prednosti pri planskom glodanju i glodanju dubokih utora, a s brušenom Wiper oštricom prikladan je i za ukapanje te finu obradu.

### Tehnički opis

Veličina izmjenjive rezne pločice	06
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	25 mm
Prihvatni navoj M	M8
Ø reza $D_c$	16 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229915 (T7; 0,8 Nm)
maksimalna dubina reza ap maks	0,9 mm
Ø $D_3$	5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	XP.. 0603
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	4,2 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	21 mm
Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	2,73 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	30 mm
Izvedba drške	s navojem
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Plungen
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Stezni vijak	229915
--------------	--------