

**Garant**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302752 32
GTIN	4067263002567
Razred artikla	31A

## Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konus brušeni. Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!). Kvaliteta balansiranja G2,5/25000 min-1. Stezna matica fino izbalansirana (G2,5 / 25000 min-1). Optimalna svojstva otpornosti na trošenje, odnosno optimalni prijenos okretnog momenta s pomoću precizne stezne matice s prevlakom.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 oblik A i oblik B.

Dio isporuke:

Uključujući ER steznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300. Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

## Tehnički opis

Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
za ER stezna kliješta	32
Rezervna ER matica	32
ER stezni ključ	32

Stezni raspon	2 - 20 mm
Prihvat	BT 30 A = 100
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta