

Garant**Stezna glava za ravne površine oblik AD, BT 40 A = 100, Ø stezanja D1: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303650 12
GTIN	4067263002505
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene (miran rad).

Prednost:

Iz **dvostrukog kontakta konusa i vodoravne površine** proizlazi stabilnije i preciznije stezanje:

- **Kvalitetnija površina**
- **Dulji vijek trajanja alata**
- **Nepromijenjeni dosjed u vretenu (i u slučaju velikog broja okretaja)**
- **Bolja koncentričnost**

BT prihvat s dvostrukim kontaktom moguće je ugraditi na standardno BT strojno vreteno – ili obrnuto. Ipak, prednosti dvostrukog kontakta očituju se samo u kombinaciji prihvata i vretena.

Upotreba:

Za prihvat alata s bočnim brušenim površinama tj. weldon prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Vanjski Ø D	42 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
a	1 mm
Rezervni stezni vijak 309900	12

Stezni $\varnothing D_1$	12 mm
Prihvat	BT 40 A = 100
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Izvedba	BT-DC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim $\varnothing D1$ 12 mm	309900 12
---	-----------