

**Garant****Glodača glava za ukapanje 93°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211852 16/2
GTIN	4045197648563
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Visoka krutost alata zahvaljujući preciznom nalijeganju između izmjenjive pločice i ležišta. Pomoću navojnog priključka može se produljivati po želji.

**Upotreba:**

Za sprječavanje zaglavlivanja odvojenih čestica, posebno kod glodanja dubokih utora.

**Napomena:**

GARANTmoment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,9** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 7IP**.

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VDGT 11T2..
Prihvatni navoj M	M8
Ø D <sub>1</sub> h6	8,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	35 mm
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	16 mm
Broj oštrica Z	2
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	6,9 stupanj

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Interpolacija $a_p$	3,5 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\max}$	12,4 mm
$\varnothing D_3$	14 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Uranjajuće glodalo

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,9 Nm	211750 0,9
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 7IP	674252 7IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219801