

**Garant****Glodača glava za skošenja, s provrtom, kut  $\gamma$ : 20stupanj****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215700 20
GTIN	4045197658166
Razred artikla	210

**Opis**

Napomena:

Preporučene izmjenjive rezne pločice za skošenja: Br. 215720, 215724, 215728, 215744, 215758. Korištenjem drugih izmjenjivih reznih pločica mogu proizaći ograničenja u izdržljivosti i kvaliteti površine. GARANT momentni odvijač TQ br. 211750 vel. 5,0 koristiti s oštricom br. 674252 vel. 15IP.

**Tehnički opis**

Kut $\gamma$	20 stupanj
Ø prihvatne rupe	27 mm
izvediva širina skošenja b	28,5 mm
izvediva visina skošenja h	10 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1604..
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219811 (15IP; 5,0 Nm)

najveći $\varnothing d_1$	91 mm
Najmanji $\varnothing D$	35 mm
izvediva dubina skošenja l	30 mm
učinkovit broj oštrica $Z_{\text{eff}}$	3
Posmak zuba pri $h_{\text{max}}$	0,3 mm
Broj izmjenjivih okretnih pločica	6
Izvedba drške	s provrtom
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus, 1/4 cola E 6,3, Torx Plus profil: 15IP	674252 15IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom, podešeni okretni moment: 5,0Nm	211750 5,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219811