

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica  
Z: 16/4mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212087 16/4
GTIN	4045197549617
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Napomena:

$a_{p\text{ maks}} = 1,1 \text{ mm}$ .

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 0,6** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 6IP**.

### Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219802 (6IP; 0,6 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD.. 0501
Ø D <sub>3</sub>	11 mm
Prihvatni navoj M	M8
Ø reza D <sub>c</sub>	16 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	8,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	12,7 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	20 mm

Broj oštrica Z	4
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	9,72 mm
Interpolacija $\varnothing D_{min}$	27 mm
Interpolacija $a_p$	1,1 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	2,06 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	30 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 0,6 Nm	211750 0,6
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 6IP	674252 6IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219802