

Garant

Podesivi VHM prihvat, za Ø rezne glave D: 16mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212000 16
GTIN	4045197659231
Razred artikla	29W

Opis

Izvedba:

Precizno izbrušeni prihvatnik za GARANT TopCut vijčane glave.

Koncentričnost sustava $\leq 10 \mu\text{m}$ konusne i ravne površine.

Drška po čitavoj duljini u h6, brušena – za individualno skraćivanje i sužavanje.

Napomena:

Maksimalna dubina glodanja = $L_1 + l$; l = vidi dimenzije glava s navojem: br. 210050

– 210410.
Ključ za montažu = br. 219987.
Nastavak za moment ključ = br.

219986.
Kod dugih slobodnih dijelova alata smanjiti podatke.

Drška se može podesiti na $\varnothing d_{1 \text{ min}}$.

Tehnički opis

Korisna duljina L_1	35 mm
za \varnothing rezne glave D	16 mm
minimalni slobodni vanjski $\varnothing d_1$	15,8 mm
\varnothing drške D_5 h6	16 mm
preporučeni stezni moment	15 Nm
Ukupna duljina	190 mm
Serijski naziv	TopCut
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

