

Garant

Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Weldon drška, Ø D: 20Lmm



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 212105 20L |
| GTIN | 4045197192523 |
| Razred artikla | 210 |

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2$ mm.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Ukupna duljina L_{ukupno} | 155 mm |
| $\varnothing D_3$ | 10 mm |
| \varnothing drške D_5 h6 | 20 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Duljina izboja L_1 | 100 mm |
| \varnothing reza D_c | 20 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | RD..1003 |
| Broj oštrica Z | 2 |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$ | 38 mm |
| Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$ | 30 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Kut uranjanja α_{maks} | 5,37 stupanj |
| Max duljina uranjanja L za α_{maks} | 7,45 mm |
| Interpolacija a_p | 2 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 15 - 30 stupanj |
| Izvedba drške | Weldon drška |
| Glodalo prikladno za oblik ploče | okruglo |
| Primjena glodala | Cirkularno glodalo |
| Primjena glodala | Uranjanje |
| Podjela oštrica | nejednako |
| Izmjena alata | PowerCard |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP | 674252 15IP |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 219804 |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm | 211750 3,8 |