

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, Weldon drška, Ø D: 25Lmm**



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 212105 25L    |
| GTIN           | 4045197192547 |
| Razred artikla | 210           |

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 3,8** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$ .

### Tehnički opis

|                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Ø drške $D_s$ h6                             | 25 mm                 |
| Duljina izboja $L_1$                         | 70 mm                 |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice        | RD..1003              |
| Ø reza $D_c$                                 | 25 mm                 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219804 (15IP; 3,8 Nm) |
| Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$           | 180 mm                |
| Ø $D_3$                                      | 15 mm                 |
| Broj oštrica Z                               | 2                     |
| Unutarnje hlađenje                           | da                    |
| Interpolacija Ø $D_{\text{maks}}$            | 48 mm                 |
| Interpolacija Ø $D_{\text{min}}$             | 40 mm                 |

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kut uranjanja $\alpha_{maks}$              | 3,22 stupanj                      |
| Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$ | 12,45 mm                          |
| Interpolacija $a_p$                        | 2 mm                              |
| Kut rezne oštrice $\kappa$                 | 15 - 30 stupanj                   |
| Izvedba drške                              | Weldon drška                      |
| Glodalo prikladno za oblik ploče           | okruglo                           |
| Primjena glodala                           | Cirkularno glodalo                |
| Primjena glodala                           | Uranjanje                         |
| Podjela oštrica                            | nejednako                         |
| Izmjena alata                              | PowerCard                         |
| Vrsta proizvoda                            | Glodača glava za kopirno glodanje |

## Pribor

|                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni                   | 219804      |
| Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP   | 674252 15IP |
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,8 Nm | 211750 3,8  |