




Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 63/4mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220803 63/4
GTIN	2050002058293
Razred artikla	28R

Opis

Izvedba:

Tijelo glodala s cilindričnom drškom balansirano, $G = 6,3$ pri 30000 okr / min. Glodala moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvata svih izmjenjivih reznih pločica s polumjerom $r_{e_{do}} = 6,0$ mm bez modifikacije glodače glave i bez korekcije duljine.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Ø prihvatne rupe	22 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	45 mm
Ø reza D_c	63 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZD.. 16M5
maksimalna dubina reza $a_{p \text{ maks}}$	16 mm
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	53,5 mm

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Interpolacija a_p	4 mm
Kut uranjanja α_{\max}	2,68 stupanj
Interpolacija $\varnothing D_{\max}$	124 mm
$\varnothing D_3$	47 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229900
--------------	--------