



## Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, Cilindrična drška, Ø D / broj pločica Z: 25/2mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	220800 25/2
GTIN	4059782502024
Razred artikla	28R

### Opis

#### Izvedba:

Tijelo glodala s cilindričnom drškom balansirano,  $G = 6,3$  pri 30000 okr / min. Glodala moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvata svih izmjenjivih reznih pločica s polumjerom  $r_{e\ do} = 6,0$  mm bez modifikacije glodače glave i bez korekcije duljine.

### Tehnički opis

Ukupna duljina $L_{ukupno}$	131 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Duljina izboja $L_1$	75 mm
Ø drške $D_s$ h6	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZD.. 16M5
maksimalna dubina reza ap maks	16 mm
Ø reza $D_c$	25 mm
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø $D_{maks}$	48 mm
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{maks}$	15,5 mm
Interpolacija $a_p$	4 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	34 mm

Kut uranjanja $\alpha_{\text{maks}}$	9,17 stupanj
$\varnothing D_3$	9 mm
Izvedba drške	Cilindrična drška
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

---

**Pribor**

Stezni vijak	229900
--------------	--------