


**Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 42/3mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220803 42/3
GTIN	2050002058262
Razred artikla	28R

Opis**Izvedba:**

Tijelo glodala s cilindričnom drškom balansirano, $G = 6,3$ pri 30000 okr / min. Glodala moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvata svih izmjenjivih reznih pločica s polumjerom $r_{e,do} = 6,0$ mm bez modifikacije glodače glave i bez korekcije duljine.

Tehnički opis

Ukupna duljina L_{ukupno}	45 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Ø reza D_c	42 mm
Ø prihvatne rupe	16 mm
maksimalna dubina reza $a_{p maks}$	16 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZD.. 16M5
Broj oštrica Z	3
Kut uranjanja α_{maks}	4,4 stupanj

Interpolacija $\varnothing D_{\text{maks}}$	82 mm
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	32,5 mm
Interpolacija $\varnothing D_{\text{min}}$	68 mm
$\varnothing D_3$	26 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229900
--------------	--------