


**Kutna glodača glava 90° 5720VZ16, s provrtom, Ø D / broj pločica Z: 52/4mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	220803 52/4
GTIN	2050002058286
Razred artikla	28R

Opis**Izvedba:**

Tijelo glodala s cilindričnom drškom balansirano, $G = 6,3$ pri 30000 okr / min. Glodala moraju biti uravnotežena s prihvatom prije obrade pri velikim brzinama. Konstrukcija dopušta prihvata svih izmjenjivih reznih pločica s polumjerom $r_{e,do} = 6,0$ mm bez modifikacije glodače glave i bez korekcije duljine.

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	229900 (TP20; 6,0 Nm)
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZD.. 16M5
Ø prihvatne rupe	22 mm
maksimalna dubina reza ap maks	16 mm
Ukupna duljina L_{ukupno}	45 mm
Ø reza D_c	52 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija Ø D_{min}	88 mm

Interpolacija $\varnothing D_{maks}$	102 mm
Kut uranjanja α_{maks}	3,37 stupanj
Max duljina uranjanja L za α_{maks}	42,5 mm
$\varnothing D_3$	36 mm
Izvedba drške	s provrtom
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Glodanje uglova
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Stezni vijak	229900
--------------	--------