

Garant
Kutna glodača glava 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 16/2mm


Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215870 16/2
GTIN	4045197193032
Razred artikla	210

Opis

Upotreba:

Univerzalna primjena u svim materijalima i za glodanje utora.

Napomena:

Prihvate za glodalo s navojem vidi u katalogu dio 3.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

Tehnički opis

Ø D ₁ h6	8,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Ø D ₂	12,7 mm
Prihvatni navoj M	M8
Ukupna duljina L _{ukupno}	23 mm
Ø reza D _c	16 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Broj oštrica Z	2
Interpolacija Ø D _{maks}	30 mm
Interpolacija Ø D _{min}	29 mm
Kut uranjanja α _{maks}	1,32 stupanj

Max duljina uranjanja L za α_{maks}	10,85 mm
$\varnothing D_3$	13 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814