

## Garant

**Glodača glava za kopirno glodanje 0° negativno, s navojem, Ø D / broj pločica  
Z: 32/2mm**



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	212170 32/2
GTIN	4045197192936
Razred artikla	210

### Opis

#### Izvedba:

Rezne oštrice nejednolike podjele za miran rad.

- **Visok stupanj posmaka i koncentričnosti.**
- **Kontinuirano novo pozicioniranje izmjenjive rezne pločice pri trošenju reznih rubova.**

#### Upotreba:

S garniturom vijaka za izmjenjive rezne pločice br. 219800 – za stezanje izmjenjivih reznih pločica i podložaka.

#### Pažnja:

Pri obradi s pozitivnim izmjenjivim reznim pločicama **ne** smiju se primjenjivati sigurnosni vijci.

#### Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 5,7** koristiti s nastavkom br. **674252 vel. 20IP**.

$a_{p\ max} = 3,5\ mm$ .

### Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	RD..1604
Ø reza D <sub>c</sub>	32 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Prihvatni navoj M	M16

Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Ukupna duljina L <sub>ukupno</sub>	42 mm
Garnitura sigurnosnih ploča	219955
Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Broj oštrica Z	2
Unutarnje hlađenje	da
Max duljina uranjanja L za α <sub>maks</sub>	11,92 mm
Interpolacija Ø D <sub>min</sub>	48 mm
Interpolacija a <sub>p</sub>	3,5 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	5,37 stupanj
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	62 mm
Izvedba drške	s navojem
Glodalo prikladno za oblik ploče	okruglo
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Podjela oštrica	nejednako
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Glodača glava za kopirno glodanje

## Pribor

Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 20IP	674252 20IP
Set sigurnosnih podložnih pločica 10-dijelni	219955
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 5,7 Nm	211750 5,7
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219800