

**Garant**
**Kutna glodača glava 90°, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 24,7/4mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215870 24,7/4
GTIN	4045197193063
Razred artikla	210

**Opis**
**Upotreba:**

Univerzalna primjena u svim materijalima i za glodanje utora.

**Napomena:**

Prihvate za glodalo s navojem vidi u katalogu dio 3.

GARANT moment odvijač TQ br. **211750 vel. 1,2** koristiti s **nastavkom br. 674252 vel. 8IP**.

**Tehnički opis**

Ø reza $D_c$	24,7 mm
Ukupna duljina $L_{ukupno}$	35 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	AP.. 1003
Prihvatni navoj M	M12
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Ø $D_2$	20,7 mm
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Broj oštrica Z	4
Interpolacija Ø $D_{maks}$	47,4 mm
Interpolacija Ø $D_{min}$	46,4 mm
Kut uranjanja $\alpha_{maks}$	0,73 stupanj

Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	19,55 mm
$\varnothing D_3$	21,7 mm
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice $\kappa$	90 stupanj
Primjena glodala	Cirkularna glodala
Primjena glodala	Uranjanje
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Strategija rezanja	MTC
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,2 Nm	211750 1,2
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	219814