

**CC.T 09T304, Vrsta: SW05**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260097 SW05
GTIN	4960664629480
Razred artikla	25E

Opis

CC.T 09T304 SW05 Vrsta: SW05

Lomač odvojenih čestica: MQ

Tolerancija: M

Dubina reza a_p : 0,1 - 1 mmPosmak f : 0,05 - 0,2 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 40 - 100 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	40 - 100 m/min
Lomač odvojenih čestica	MQ
Dubina reza a_p	0,1 - 1 mm
Posmak f	0,05 - 0,2 mm/okr
Glavna primjena	Ti
Kutni radijus	0,4 mm

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T304
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje