

Garant**Izmjenjiva rezna pločica za glodanje DNMG 150604, za srednje tešku obradu****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250760 HB7415
GTIN	4045197667113
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Iomač odvojenih čestica	TIM
Dubina reza a_p	0,5 - 4 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Glavna primjena	S
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 70 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7415
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150604

List s podacima

Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje