


**CCGT 09T300, Vrsta: SP4019****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260075 SP4019
GTIN	2050001938909
Razred artikla	28D

Opis

CCGT 09T300 SP4019 Vrsta: SP4019
 Lomač odvojenih čestica: 62
 Dubina reza a_p : 0,15 - 3 mm
 Posmak f : 0,05 - 0,3 mm/okr
 Brzina reza v_c glavna primjena: 30 - 440 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	62
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	30 - 440 m/min
Glavna primjena	UNI
Dubina reza a_p	0,15 - 3 mm
Vrsta	SP4019
Fina/gruba obrada	Fina obrada

Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T300
Broj zamjena/oštrica	2
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje