

**Garant****CC.T 09T302, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260148 HU7310
GTIN	4045197667908
Razred artikla	21G

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,1 - 4 mm
Glavna primjena	N
Lomač odvojenih čestica	AM
Posmak $f$	0,05 - 0,5 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	350 - 600 m/min
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada
Fina/gruba obrada	fina obrada

Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCGT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje