


**Garant****Aluminijska kutna glodača glava, s navojem, Ø D / broj pločica Z: 42/4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	211757 42/4
GTIN	4067263107071
Razred artikla	210

**Opis****Izvedba:**

Visoko učinkoviti sustav za glodanje za velike brzine rezanja. Apsolutno precizno ležište za izmjenjive pločice. Ekstremna torzijska krutost zahvaljujući optimiziranoj zaštiti od centrifugalne sile.

**Pažnja:**

Prije upotrebe izmjenjive rezne pločice br. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) i 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) potrebno je izmijeniti ležišta za izmjenjive rezne pločice nosača.

**Napomena:**

**Preporučeni okretni moment** za pričvršćivanje steznih vijaka br. 219878 4 i 219878 5 iznosi **3,2 Nm**.

**Tehnički opis**

Interpolacija $\varnothing D_{\min}$	74 mm
Ukupna duljina $L_{\text{ukupno}}$	40 mm
Broj oštrica Z	4
Max duljina uranjanja L za $\alpha_{\text{maks}}$	29,56 mm
Interpolacija $a_p$	9 mm
$\varnothing$ reza $D_c$	42 mm
$\varnothing D_3$	32 mm

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Interpolacija Ø D <sub>maks</sub>	82 mm
Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Kut uranjanja α <sub>maks</sub>	2,9 stupanj
Prihvatni navoj M	M16
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	ZDHT 1505
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	219878 4 (15IP)
Izvedba drške	s navojem
Kut rezne oštrice κ	90 stupanj
Primjena glodala	Ukopavanje
Primjena glodala	Cirkularno glodalo
Primjena glodala	Uranjanje
Unutarnje hlađenje	da
Izmjena alata	PowerCard
Vrsta proizvoda	Kutna glodača glava

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 3,0 Nm	211750 3,0
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni tip 4	219878 4
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP