

**CCMT 09T308, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260098 SW05
GTIN	4960664629497
Razred artikla	25E

**Opis**

CCMT 09T308 SW05 Vrsta: SW05  
Lomač odvojenih čestica: MQ  
Tolerancija: M  
Dubina reza  $a_p$ : 0,1 - 1 mm  
Posmak  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 40 - 100 m/min

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	MQ
Glavna primjena	Ti
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	40 - 100 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,2 mm/okr
Dubina reza $a_p$	0,1 - 1 mm

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T308
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje