


Garant**DN.G 110404, Vrsta: HB7215****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250752 HB7215
GTIN	4045197322418
Razred artikla	21G

Opis

DN.G 110404 HB7215 Vrsta: HB7215
Lomač odvojenih čestica: GM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 1,5 - 5 mm
Posmak f : 0,25 - 0,6 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 180 - 300 m/min

Tehnički opis

Posmak f	0,25 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1,5 - 5 mm
Glavna primjena	K
Lomač odvojenih čestica	GM
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	180 - 300 m/min

Vrsta	HB7215
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 110404
Broj zamjena/oštrica	4
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje