

Garant**CC.T 060202, Vrsta: HU7310****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260140 HU7310
GTIN	4045197667663
Razred artikla	21G

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	350 - 600 m/min
Glavna primjena	N
Dubina reza a_p	0,1 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	AM
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,05 - 0,5 mm/okr
Vrsta	HU7310
Fina/gruba obrada	fina obrada
Rezni materijal	HM
Prevlaka	bez prevlake

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	G
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje