

Garant**CC.T 09T302, Vrsta: CB7010****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260148 CB7010
GTIN	4045197667823
Razred artikla	21G

Opis

CC.T 09T302 CB7010 Vrsta: CB7010
Lomač odvojenih čestica: SM
Tolerancija: M
Dubina reza a_p : 0,2 - 4 mm
Posmak f : 0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 90 - 240 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,2 - 4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Brzina reza v_c glavna primjena	90 - 240 m/min
Dodatna primjena	M
Kutni radijus	0,2 mm

Brzina reza v_c sporedna primjena	70 - 180 m/min
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	SM
Vrsta	CB7010
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2
Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje