


**DNMG 150604, Vrsta: KW10****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 250796 KW10 |
| GTIN | 4960664224371 |
| Razred artikla | 25E |

Opis

DNMG 150604 KW10 Vrsta: KW10
Lomač odvojenih čestica: AH
Dubina reza a_p : 0,8 - 3,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 400 m/min

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Posmak f | 0,1 - 0,35 mm/okr |
| Brzina reza v_c glavna primjena | 60 - 400 m/min |
| Lomač odvojenih čestica | AH |
| Kutni radijus | 0,4 mm |
| Glavna primjena | N |
| Uvjetovanost reza | lagani prekid |
| Dubina reza a_p | 0,8 - 3,5 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Vrsta | KW10 |
| Fina/gruba obrada | Polugruba obrada |
| Rezni materijal | Tvrđi metal (HM) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | DNMG 150604 |
| Broj zamjena/oštrica | 4 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |