

**DNMG 150608, Vrsta: SW05****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 SW05
GTIN	4960664629732
Razred artikla	25E

Opis

DNMG 150608 SW05 Vrsta: SW05
Lomač odvojenih čestica: MU
Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posmak f : 0,1 - 0,35 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 140 m/min

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Glavna primjena	Ti
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 140 m/min
Posmak f	0,1 - 0,35 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MU

Vrsta	SW05
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje