



## Line Light inspekcijska svjetiljka, tip: 465



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081341 465
GTIN	5708997352441
Razred artikla	08C

### Opis

#### Izvedba:

Line Light radna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog akril profila s **ugrađenom lećom** (kut svjetlosnog snopa 75°) i stoga iznimno **robusna i otporna na udarce**. Uz dodatnu čeonu džepnu svjetiljku (150 lumena).

Svjetiljku je u moguće okretati i namjestiti tako da ne bliješti.

#### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

#### Dio isporuke:

Radno svjetlo s baterijom, napajanjem, nosačem s magnetom i kukom s mogućnošću fiksiranja.

### Tehnički opis

IP-klasa zaštite	IP 65
ATEX zona	nema
Trajanje osvjetljenja	1,5 h
Jakost svijetlosti	150 - 600 lm
Ukupna duljina	357 mm
Ø glave	25 mm
Opskrba energijom	na akumulator
Rasvjetno tijelo	LED modul

Kapacitet baterije	2,6 Ah
Broj sadržanih baterija	1
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Kut širenja svjetlosnog snopa	75 stupanj
Napon baterije	3,7 V
Temperatura boje	6000 K
Snaga svjetlosti	2,6 W
Težina	220 g
Vrsta proizvoda	Inspeksijska svjetiljka