

**VNMG 160408, Vrsta: CA6525****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251754 CA6525
GTIN	4960664513215
Razred artikla	25E

Opis

VNMG 160408 CA6525 Vrsta: CA6525
Lomač odvojenih čestica: MQ
Dubina reza a_p : 0,5 - 1,5 mm
Posmak f : 0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena: 60 - 220 m/min

Tehnički opis

Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Glavna primjena	M
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 220 m/min
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	MQ

Vrsta	CA6525
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje